


Gwint 28-410



DETAIL NECK  
SCALE 5.000  
PITCH 4  
1.5 TURNS  
CUTTER  $\varnothing 12,7$





Tabela grubości ścianek

Wysokość pomiaru	Średnia grubość ścianek	Minimalna grubość ścianki
30 mm	520 $\mu\text{m}$	416 $\mu\text{m}$
85 mm	448 $\mu\text{m}$	358 $\mu\text{m}$
120 mm	471 $\mu\text{m}$	376 $\mu\text{m}$



Zaprojektowany przez	Sprawdzony przez	Zatwierdzony przez	Data	Data	
				2018.10.25.	
			Cylinder $V=650$ ml (obniżona)		
			Preforma 28/410, 40 g.		Wydanie W-2
					Arkusz 1 / 2

